

Перв. примен.

Справ. №


Подпись и дата

Изм. № дубл.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Изм. № подл.




Гибкая вставка

Фильтр мешок\*\*


806

60

60°



159  
снаружи



Тензодатчик 250кг

Поставляется в комплекте

683\*


470

1136

40

80

276



Затвор Ду300

Вибратор

Гибкая вставка

1. Неуказанные предельные отклонения: Н14, н14, IT14/2
2. \* Р-ры справочные
3. \*\* Фильтр мешок поставляется заказчиком

СОГЛАСОВАНО  
"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
Наименование заказчика  
\_\_\_\_\_  
М.П.

ВТФ.ДЦ30.В01.00.00-02 ВО				Лит.	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Дозатор цемента 0,3м3	94.87 1:10
Разраб.	Хабетдинов			06.04.2021		
Нач.КБ	Соловьев					
Т.контр.	Усманов					
ГИП	Гизятуллин					
Н.контр.					Лист 1	Листов 1
Утв.	Романов				ТензоТехСервис тел/факс:(843)554-45-45 сайт: Тензотехсервис.РФ	